



SF Series

Sanitary Fittings



Instrument Tees



SFシリーズはチューブをサニタリーヘルールに取り付けるためのアダプターです。ASME-BPE規格の3/4”用と1.5”用があります。素材はそれぞれポリプロピレンとPVDFがございます。また、ヘルールキャップもございます。ポリエチレン製のヘルールチューブティー(及びミニ)はガスケットにシリコン製のG40GG1-PX-150を使用するとダイヤフラム式圧力計が接液させることなくシングルユースのラインに使用できます。

滅菌条件: オートクレーブ121°C30分(ポリエチレンは121°C20分)、ガンマ線滅菌50kGy

形状	型番	適合チューブ	ヘルール	ヘルール外径
ヘルールチューブアダプター	SFMN655	1/4"	3/4"	25.0
ヘルールチューブアダプター	SFMN670	3/8"	3/4"	25.0
ヘルールチューブアダプター	SFMN680	1/2"	3/4"	25.0
ヘルールチューブアダプター	SFMN6100	3/4"	3/4"	25.0
ヘルールキャップミニ	SFMNC	—	3/4"	25.0
ヘルールチューブアダプター	SFMX655	1/4"	1.5"	50.4
ヘルールチューブアダプター	SFMX670	3/8"	1.5"	50.4
ヘルールチューブアダプター	SFMX680	1/2"	1.5"	50.4
ヘルールチューブアダプター	SFMX6100	3/4"	1.5"	50.4
ヘルールチューブアダプター	SFMX6110	1"	1.5"	50.4
ヘルールキャップ	SFMXC	—	1.5"	50.4
ヘルールチューブティーミニ	SFMXT680	1/2"	1.5"	50.4
ヘルールチューブティー	SFMXT6110	1"	1.5"	50.4

PHARMA Lok™

Clamps



ファーマロックはSFシリーズ専用のガラス強化ナイロン製クランプバンドです。サイズはミニクランプ用と1”、1.5”用があり、それぞれ繰り返し脱着できるタイプと外せない脱着不可タイプがございます。色は白、オレンジ、青があります。

注1. ステンレス配管同士の接合には使用しないでください。
注2. 脱着不可のものは外せません。

またチューブを止めるチューブクランプもあります。
(ID1/4”-1/2”用のCPT90とID1/2”-1”用のCPT100)

滅菌条件: オートクレーブ134°C30分、ガンマ線滅菌50kGy

Tube Clamps



名称	適合サイズ	型番 (脱着可能)	型番 (脱着不可)
ファーマロックミニ	ミニクランプ	CPAN75	CPN75
ファーマロックマキシ	1”、1.5”	CPAX150	CPX150
ファーマロック チューブクランプ	ID1/4”-1/2” ID1/2”-1”	CPT90 CPT100	—

TUBE-TO-TUBE

Reducer Fittings



チューブとチューブは同径のチューブ、異径のチューブを繋げたり、L字、Y字、T字、4方に繋げるポリプロピレン製のコネクターです。

滅菌条件:オートクレーブ121°C30分、ガンマ線滅菌50kGy

2方コネクター

適合チューブ	型番
3/8"用	N670
1/2"用	N680
5/8"用	N690
3/4"用	N6100
1"用	N6110

異径2方コネクター

適合チューブ	型番
1/4"×3/8"用	N670/655
1/4"×1/2"用	N680/655
3/8"×1/2"用	N680/670
1/4"×5/8"用	N690/655
3/8"×5/8"用	N690/670
3/8"×3/4"用	N6100/670
1/2"×3/4"用	N6100/680
1/2"×1"用	N6110/680
3/4"×1"	N6110/6100

T型コネクター

適合チューブ	型番
3/8"用	T670
1/2"用	T680
5/8"用	T690
3/4"用	T6100
1"用	T6110

4方コネクター

適合チューブ	型番
1/4"用	4PX655
3/8"用	4PX670
1/2"	4PX680

Y型コネクター

適合チューブ	型番
3/8"用	Y670
1/2"	Y680
5/8"用	Y690
3/4"用	Y6100
1"用	Y6110

L型コネクター

適合チューブ	型番
1"	L61100

RQSeries

Quick Connects



RQシリーズは雄雌のポリプロピレンとポリカーボネートからできたクイックコネクターです。

滅菌条件:オートクレーブ121°C20分、ガンマ線滅菌、EOG滅菌

適合チューブ	形状	型番
1/4"	メス ロックなし	RQCF655
1/4"	メス ロックあり	RQCFL655
1/4"	オス	RQCM655
3/8"	メス ロックなし	RQCF670
3/8"	メス ロックあり	RQCFL670
3/8"	オス	RQCM670
	メス ロックなしキャップ	RQCFC
	メス ロックありキャップ	RQCFLC
	オス キャップ	RQCMP

適合チューブ	形状	型番
3/8"	メス ロックなし	RQXF670
3/8"	メス ロックあり	RQXFL670
3/8"	オス	RQXM670
1/2"	メス ロックなし	RQXF680
1/2"	メス ロックあり	RQXFL680
1/2"	オス	RQXM680
	メス ロックなしキャップ	RQXFC
	メス ロックありキャップ	RQXFLC
	オス キャップ	RQXMP

輸入者

〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町2-20-1
 バイオ・ファーマ・サポート株式会社
 TEL; 03-3263-7257 FAX; 03-3263-7258
 URL; <http://www.bp-s.com> E-mail; info@bp-s.com